

品番：EA514EB-21

品名：ラジエター耐圧テスター



販売価格	45,800円(税抜) / 50,380円(税込)		
カタログ価格	45,800円(税抜) / 50,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/22 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0312ページ		



#### 仕様

メーカー	東洋テック	型番	RC-3B
メーター径	φ50mm	最高目盛	200kPa
最小目盛	10kPa	加圧能力	200kPa
重量	1.35kg	付属品	ホースアダプター 筒形アダプター
フィルターネック形状	ロック式(ツメ式) 内径:41mm 深さ:19.5mm	参考適合車種	国産中小型トラック 外国車 旧国産小型車

手動式ポンプにより加圧してラジエターキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。

目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。

#### 【ご注意】

記載の参考適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィルターネックの形状、寸法をご確認ください。  
記載しております内径・深さは現車側のサイズとなっております。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.