

品番：EA519E-32

品名：89mm 油圧式ビードブレイカー(デュアルタイヤ用)



販売価格	333,800円(税抜) / 367,180円(税込)		
カタログ価格	333,800円(税抜) / 367,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

ストローク	89mm	最大加圧能力	4.5t
全長	0.9m	開口幅	114~305mm
ハンドル長	390mm	アーム長	519mm
位置決めハンドルサイズ	127(L)×38(H)mm	重量	11.34kg

農業用トラクターなどのデュアルタイヤ用

2本のシザーアーム(開口幅114~305mm)で、約4.5tの油圧力をかけてタイヤビードをリムから取り外します。

ビードブレイカーの操作やタイヤビードへの位置合わせができるハンドル付き(※2本ネジ留めで取り外し可能)

90度油圧カプラーが装備されており、タイヤやホイールの整備作業中に油圧ホースが邪魔にならないよう配慮されています。

油圧ポンプ、油圧ホース等と組み合わせて使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.