

品番：EA519E-40

品名：318x146x203mm 油圧フットポンプ



販売価格	154,400円(税抜) / 169,840円(税込)		
カタログ価格	154,400円(税抜) / 169,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

最大油圧量	69MPa(10000PSI)	使用圧力	0.27~1.17MPa
タンク容量	1.89L	使用オイル容量	2.27L
吐出流量	無負荷: 1319ml 負荷: 210ml	エア消費量	680L/min
サイズ(W×D×H)	318×146×203mm	接続口	一次側: 1/4"-18NPT 二次側: 3/8"-18NPTF
重量	10kg	騒音レベル	85dB
底板ねじ穴サイズ	9.5mm		

各種油圧ラム、シリンダー、プレス、ビードブレーカー、その他の油圧機器に使用できます。

耐久性に優れた軽量のアルミ製でサービス車両、工場内現場での使用に最適です。

排気マフラー内蔵で安全かつ静かな動作

過負荷保護のための内部圧カリーフバルブ搭載

フットペダルによりハンズフリーで操作可能

汚染による損傷リスクを低減するための空気およびオイル吸入口フィルター付き

オイルレベルゲージ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.