

品番：EA519EF-12

品名：38mm チェックリンク(10個)



販売価格	2,110円(税抜)／2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜)／2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/10 04:51現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0296ページ		



ホイールナット・インジケータとリテーナーの兼用タイプ

仕様

メーカー	チップトップ(TIPTOP)	型番	CLY-38
商品名	CHECKLINK	入数	10個
適用ホイールナットサイズ	38mm	カラー	蛍光イエロー
融解温度	125℃(溶けることで車両側の異常発熱を検知出来ます)	交換目安	1年
材質	バージンポリマー		

走行による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認できます。

隣り合う2つのナットを繋げるように配置することで、ホイールナットの緩みを防止。

ブレーキやベアリングの融解による故障の可能性を可視化。

バス、トラック、農業用車両、危険物輸送機など、激しい振動により締め具が緩む可能性があるような、安全面で重要な場所で使用できます。