



品番：EA519EF-16

品名：33mm チェックポイント(10個)



販売価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
カタログ価格	1,900円(税抜)／2,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/20 23:33現在)			
商品入数	10	販売単位	袋	
カタログページ	0296ページ			



ルーズホイールナット・インジケーター

仕様

メーカー	チップトップ(TIPTOP)	型番	CP-33
商品名	CHECKPOINT	入数	10個
適合ホイールナットサイズ	33mm	カラー	蛍光イエロー
融解温度	125℃(溶けることで車両側の異常発熱等を検知出来ます)	材質	バージンポリマー
走行による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認できます			
ポイント・ツー・ポイントなどの識別可能なパターンに配置することで、ナットの動きを判別。			
ブレーキやベアリングの融解による故障の可能性を可視化			
バス、トラック、農業用車両、危険物輸送機など、激しい振動により締め具が緩む可能性があるような、安全面で重要な場所で使用できます。			