

品番：EA520-1

品名：900x2080mm/800kg 多目的運搬車



販売価格	147,600円(税抜) / 162,360円(税込)		
カタログ価格	147,600円(税抜) / 162,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1659ページ		



●積み重ねて保管
(10段まで)

●最短にした状態



コーナーガード
内装工事の際、壁
などにぶつかるよ
うな事があっても、
壁を傷つける事な
く済みます。



長さ調節ロック

長さ調節機構は、1,200mm～2,080mmまで無段階調節
可能。長さ調節機構はロックはクサビ方式なので、ワ
ンタッチで簡単に完了。



ハンドル(収納式)

ハンドル部は4ヶ所とも収納可能。
荷物の積降時、邪魔になりません。



アーム固定用レバー

奥の固定用レバーで、アームをしっかり固定。
2ヶ所の固定用レバーは、アームは可動状態で積み重ねが
可能。省スペース、省労力をとります。



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

長尺物の運搬保管に

仕様

積載均等耐荷重	800kg	荷台サイズ	付属:500×1829×1枚、 240×1829mm×1枚 ※1200～1900mmまでの足場板を 自由に取付可能
全長	1150～2080mmまで無段階調節可 能	床高さ	300mm
車輪径	φ150mm	車輪	自在×4
重量	51kg	材質	スチール

キャスター旋回ストッパー付

タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)

コーナーガードクッション付(オレンジ色)

中・高層ビルの屋内作業に最適。お手持ちの足場板等を利用すれば用途は無限に広がります。

資材を台車に載せて分別格納

ラクに保管ができて現場の整理整頓に

そのまま移動で作業効率も向上

積み重ねて保管できます。(10段まで)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.