品番: EA520AD-15

品名:500x500mm/400Kgドーリー(木製/ゴム張)



販売価格	<b>50,600円</b> (税抜)/ 55,660円(税込)				
カタログ価格	50,600円(税抜)/55,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>42</b> (2025/11/05 02:18現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1703ページ				









荷台面は波形ラバープレート貼りで荷物が滑りません

## 仕様

積載均等耐荷重	400kg	荷台サイズ	500×500mm
床高さ	201mm	車輪	自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径	φ125×32mm	重量	14kg
材質	荷台:木製(ラバープレート) フレーム;スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)		

## 4輪自在キャスター

ブレーキ付

荷台の木天板は波形ラバープレートで覆われており荷物が滑りにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.