

品番：EA520AD-4

品名：600x500/250kg ハンドル付木天板トrolley(ブレーキ付)



販売価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
カタログ価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/15 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1654ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様一部組立品】	積載均等耐荷重	250kg
荷台サイズ	600×500mm	押手高さ	860mm
床高さ	195mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2
車輪径	φ125×32mm	重量	12kg
材質	荷台:木製 フレーム・押手:スチール(粉体塗装仕上げ) キャスター:TPE(熱可塑性エラストマー)		

狭い通路や倉庫内のエリアに適した、片手ハンドルを備えたコンパクトで機敏な台車です

ハンドル付なので荷物の高さが低くても、かがまず簡単に運べます。

片手で操作でき、最大 250 kg の積載量を持つ小型の商品を素早く運搬できます

後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.