

品番：EA520AG-11A

品名：900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)



販売価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
カタログ価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/31 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高耐久&高耐荷重！ ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー

仕様

積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	600(W)×900(L)×310(H)mm
組立サイズ	940(W)×1840(L)×730(H)mm	折りたたみサイズ	440(W)×1020(L)×730(H)mm
タイヤ	φ 609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ	ハンドル長さ	875mm
重量	28kg		

アルミ合金製

側板	平板		
★前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。			
タイヤ周りに補強フレーム付			

代替品

	品番 EA520AG-12A コメント 1200×800mm
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

