

品番：EA520AG-11A

品名：900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)



販売価格	99,000円(税抜) / 108,900円(税込)		
カタログ価格	99,000円(税抜) / 108,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/31 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高耐久&高耐荷重! ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー

#### 仕様

積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	600(W)×900(L)×310(H)mm
組立サイズ	940(W)×1840(L)×730(H)mm	折りたたみサイズ	440(W)×1020(L)×730(H)mm
タイヤ	φ 609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ	ハンドル長さ	875mm
重量	28kg		
アルミ合金製			
側板	平板		
★前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。			
タイヤ周りに補強フレーム付			

#### 代替品

	品番	EA520AG-12A
	コメント	1200×800mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

