

品番：EA520AG-3A

品名：900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)



販売価格	106,700円(税抜)／117,370円(税込)		
カタログ価格	106,700円(税抜)／117,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	HKM150
アルミ合金製			
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	600(W)×900(L)×310(H)mm
組立サイズ	870(W)×1860(L)×630(H)mm	折りたたみサイズ	370(W)×1020(L)×750(H)mm
ハンドル長さ	920mm	ハンドル高さ	740mm
ハンドル幅	480mm(先端部)	側板	平板
重量	20.2kg	タイヤ	φ480mmノーパンクタイヤ(20")
頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。			
使用しない時はワンタッチで折りたたみ、コンパクトに収納可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.