

品番：EA520AG-6

品名：1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)



販売価格	188,600円(税抜) / 207,460円(税込)		
カタログ価格	188,600円(税抜) / 207,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	HK-150E
折りたたみサイズ	370(W)×1340(L)×810(H)mm	ハンドル長さ	870mm
重量	31kg	タイヤ	φ480mmノーパンクタイヤ(20")
アルミ合金製			
側板	平板	荷台サイズ	800(W)×1200(L)mm
組立サイズ	1090(W)×2110(L)×810(H)mm	積載均等耐荷重	150kg

代替品

	品番 EA520AG-12A コメント 仕様をご確認ください。
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

