

品番：**EA520AH-1**

品名：1250x670mm リヤカー(折畳式・自転車接続型)



販売価格	<b>108,700円</b> (税抜) / 119,570円(税込)		
カタログ価格	108,700円(税抜) / 119,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2026/03/25 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1665ページ		



#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	SMC-10C
材質	アルミ合金	最大積載重量	自転車接続時:50kg、手引き時:80kg
荷台サイズ	400(W)×900(L)mm	自転車接続時サイズ(接続具含む)	670(W)×1740(L)×630(H)mm
折り畳み時サイズ	370(W)×1020(L)×750(H)mm	組立サイズ	670(W)×1250(L)×630(H)mm
ハンドル長	490mm	タイヤ	φ480mm(20")ノーパンクタイヤ
重量	17.5kg	側板	平板
自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付			
自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます			
安全スタンド付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.