

品番：EA520AR-62

品名：430x630-530x730mm/200kg ドーリー(樹脂製フラット)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1655ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ルート工業	型番	303PP-05
※注意※	【お客様組立品】	長さ	630~730mm
幅	430~530mm	重量(kg)	5.8
材質	樹脂	最大積載量	200kg
床高さ	130mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径	φ75mm(ナイロン車輪)		

フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。

工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。
鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。

ブレーキ付

10mmピッチで伸縮自在

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

