

品番：EA520AR-81

品名：310x410-410x510mm/200kg ドーリー(オールステンレス)



販売価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/20 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1655ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA520AR-81	310x410-410x510mm/200kg	台	2

品名	規格	単位	在庫
EA520AR-82	310x510-410x610mm/200kg	台	1



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ルート工業	型番	504ST-02
※注意※	【お客様組立品】	長さ	410～510mm
幅	310～410mm	重量	3.6kg
材質	ステンレス(SUS304)	最大積載量	200kg
床高さ	100mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径	φ75mm(ナイロン車輪)		
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。			
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。			
ブレーキ付			
10mmピッチで伸縮自在			

代替品

品番	EA520AR-82
コメント	310x510～410x610mm/200kg



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.