

品番：EA520AR-90

品名：270x270-370x370mm/200kg[^]°-ル缶キャリア-(B付)



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/06 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0636ページ1655ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

20リットルペール缶がピッタリ収まるキャリアです!

仕様

メーカー	ルート工業	型番	201-01
※注意※	【お客様組立品】	材質	スチール
長さ	270~370mm	幅	270~370mm
重量	4.5kg	最大積載量	200kg
床高さ	105mm	車輪	自在(ストッパー付)×2、自在×2
車輪径	φ75mm(ナイロン車輪)		

製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。

重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。

270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。

10mmピッチで伸縮自在

ブレーキ付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.