品番：EA520B-16B

品名：720x460mm/150kg 運搬車(ﾄﾞｰﾘｰ兼用/ﾌﾞﾚｰｷ付

販売価格	21,900円（税抜）／ 24,090円（税込）			
カタログ価格	21,900円（税抜）／24,090円(税込)			
在庫数	最新在庫：16　（2025/07/04 17:45現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1704ページ			

仕様

メーカー	ナンシン	型番	NCC101B2
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	720×460mm
押手高さ	920mm	床高さ	160mm
車輪径	100mm(グレーゴム車輪)	車輪	自在×2、固定×2
重量	7kg	荷台材質	樹脂
ハンドル折り畳み時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能			
自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能			
3ヶ所にガイドを搭載、荷崩れ防止が可能			
滑り止めゴムが3ヶ所あり			
安心・安全を追求したナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載			
ゴム車輪の為、グリップ力に優れ、静音です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.