

品番 : EA520B-22

品名 : 715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)



販売価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1704ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-101B
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	715×460mm
床高さ	146mm	押手高さ	860mm
車輪径	100mm	車輪仕様	前輪:自在車×2個 後輪:固定車×2個
荷台材質	ポリプロピレン	重量	11.8kg

微音キャスター

<大型フットブレーキ付>

暴走を防いで安全確実な作業が可能です。
大型ペダルで操作も簡単。

<驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター>

騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした静寂性。
丈夫で割れないスチール金具使用。
グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。

<持ち上げる>

車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

