

品番：EA520B-45

品名：900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)



販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/16 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1722ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-304B2
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	900×600mm	床高さ	上:750mm、下:203mm
押手高さ	991mm	車輪径	125mm(グレーゴム車)
車輪	自在×2、固定×2	重量	23.5kg
荷台材質	ポリプロピレン		
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。			
微音キャスター			
2段式片袖			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.