

品番：EA520BA-4

品名：605x411mm/ 50kg 運搬車(折畳み式)

	販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
	カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/19 21:05現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	1721ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	KHE50
積載均等耐荷重	50kg	荷台サイズ	605×411mm
押手高さ	723～923mm	床高さ	180mm
車輪径	100mm(TPR車輪)	車輪	自在×2、固定×2
重量	6.5kg	材質	ハンドル:アルミ 荷台部分:樹脂
ハンドルを畳むと、連動して車輪が畳まれる、収納性に優れた台車です。			
キャスターが収納できる軽量コンパクト台車			
キャスターとハンドルが連動してフラットに収納できます。			