

品番：EA520BA-5

品名：802x519mm/100kg 運搬車(トリー兼用/樹脂製)



販売価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
カタログ価格	38,300円(税抜) / 42,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/29 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1721ページ		



#### 仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	MTW100
積載均等耐荷重	10kg	荷台サイズ	802×519mm
押手高さ	870mm	床高さ	231mm
車輪径	100mm(TPR車輪)	車輪	前輪:自在×2、後輪:自在(ブレーキ付)×2
重量	12kg	材質	樹脂、スチール、アルミ

手押し台車としても、平台車としても使用できるツイン仕様。

キャスターが収納できるのでフラットな形で保管できます。

車輪が畳めて収納がコンパクトに。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.