


品番：EA520BD-21

品名：100x 95x190mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,100円(税抜)／14,410円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 13,100円(税抜)／14,410円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2024/05/15 01:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1728ページ                       |      |   |



仕様

|                                       |                  |        |                                                                             |
|---------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                  | 中発販売             | 型番     | LF-3037                                                                     |
| シリーズ                                  | リーレックス (Reellex) | サイズ    | 100(W)×95(D)×190(H)mm                                                       |
| ベルト長                                  | 30mm×3.7m        | ベルト厚み  | 0.5mm                                                                       |
| 重量                                    | 約880g            | 材質     | 本体カバー:ポリプロピレン<br>ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)<br>ベース:アルミダイキャスト<br>ゼンマイばね:ステンレス |
| ベルト材質                                 | ナイロン             | 使用温度範囲 | -10℃～50℃                                                                    |
| 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単            |                  |        |                                                                             |
| ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除          |                  |        |                                                                             |
| 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め |                  |        |                                                                             |
| 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け                 |                  |        |                                                                             |
| 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)                |                  |        |                                                                             |
| 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)                  |                  |        |                                                                             |

