

# 品番：EA520BE-16

品名：700x700mm/1500kg 運搬車(長尺用/ブレーキ付)



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 118,000円(税抜)／129,800円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 118,000円(税抜)／129,800円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：1 (2026/02/04 07:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1658ページ                     |      |   |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

|       |                     |         |  |
|-------|---------------------|---------|--|
| ※注意※  | 【お客様組立品】            | 積載均等耐荷重 | 1500kg                                     |
| 荷台サイズ | 700×700mm           | 全高      | 895mm                                      |
| 支柱間の幅 | 510mm               | 床高さ     | 338mm                                      |
| 車輪    | 自在(ブレーキ付)×2<br>固定×2 | 車輪径     | Φ200×50mm                                  |
| 重量    | 61kg                | 材質      | 荷台:木製<br>フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)<br>車輪:弾性ソリッドゴム |

高さ550mmまでの物を積めます。

2台使用すればより長いものも安定した状態で運搬できます。

荷台は防水加工がされています。

タイヤ跡がのこりにくい

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.