

品番：EA520BE-41

品名：850x450mm/500kg 運搬車(メッシュかご付)



販売価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
カタログ価格	99,300円(税抜) / 109,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/26 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1709ページ		



カタログ訂正 25/01/27 荷台サイズ 誤: 850x500mm 正: 850x450mm (No.56 1239)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	500kg
荷台サイズ	850×450mm	床高さ	228mm
押手高さ	948mm	ピッチ	50×50mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2	車輪径	φ160×40mm
重量	35kg	材質	フレーム: スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台: 木 車輪: TPE(熱可塑性エラストマー)

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能

メッシュパネルによって荷物が落ちません。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.