

品番：EA520BE-62

品名：1000x600mm/300kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)



販売価格	79,600円(税抜)／87,560円(税込)		
カタログ価格	79,600円(税抜)／87,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1724ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	1000×600mm	床高さ	1段目:200mm 2段目:510mm 3段目:820mm
車輪径	125mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2
重量	49kg	荷台材質	木
棚板枚数	3	棚板耐荷重	80kg/枚
押手高さ	830mm	車輪幅	32mm
全長	1171mm	全幅	611mm

荷台表面は衝撃や傷に強く耐久性があります

ボールベアリング付ハブ

荷台と平行にハンドルが付いているため、荷物とハンドルが干渉しません。

代替品



品番 EA520BE-61
コメント 1000x600mm/300kg 2段

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.