


品番：EA520BE-71

品名：1000x500mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 88,000円(税抜) / 96,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 88,000円(税抜) / 96,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/02 01:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

仕様

| | | | |
|-------|------------------------|---------|--------------------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 120kg |
| 棚板耐荷重 | 80kg/枚 | 荷台サイズ | 1000×500mm |
| 全長 | 1070mm | 全幅 | 570mm |
| 床高さ | 1段目:230mm 2段目:850mm | 押手高さ | 950mm |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 自在×2 | 車輪径 | φ125×32mm |
| 重量 | 16kg | 材質 | 本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

代替品

| | |
|--|--|
|  | <p>品番 EA520BE-81 コメント 荷台サイズ 630x400mm/2段仕様</p> |
|  | <p>品番 EA520BE-82 コメント 荷台サイズ 630x400mm/3段仕様</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.