

品番 : EA520BE-71

品名 : 1000x500mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus



販売価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)		
カタログ価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/12 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	1000×500mm
全長	1070mm	全幅	570mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2 自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	16kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

代替品

	<p><b>品番</b> EA520BE-81 <b>コメント</b> 荷台サイズ 630x400mm/2段仕様</p>
	<p><b>品番</b> EA520BE-82 <b>コメント</b> 荷台サイズ 630x400mm/3段仕様</p>

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.