品番: EA520BE-71

品名: 1000x500mm/120kg 運搬車(二段/プレーキ付/sus



販売価格	88,000円(税抜)/96,800円(税込)				
カタログ価格	88,000円(税抜)/96,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 09:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1708ページ				









## こちらの商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

## 仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	1000×500mm
全長	1070mm	全幅	570mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2 自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	16kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

## 代替品



**品番** EA520BE-81

**コメント** 荷台サイズ630x400mm/2段仕様



**品番** EA520BE-82

コメント 荷台サイズ630x400mm/3段仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.