

品番：EA520BE-7A

品名：740x480mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/アルミ製)



販売価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
カタログ価格	49,100円(税抜) / 54,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1657ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています

仕様

※注意※	【お客様一部組立品】	積載均等耐荷重	150kg
荷台サイズ	740×480mm	床高さ	140mm
押手高さ	900mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2
車輪径	φ100×30mm	重量	10kg
材質	荷台・フレーム:アルミ合金 車輪:ソリッドゴム		

折り畳み可能なハンドル

後輪の自在キャスターは、ロック可能です。

アルミ製のためスチール製や木製の運搬車に比べて軽量で作業がしやすいです。

荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。

車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

