

品番：EA520BE-81

品名：630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus)



販売価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
カタログ価格	73,300円(税抜) / 80,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/02 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1604ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	630×400mm
全長	700mm	全幅	470mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	12kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

代替品



**品番** EA520BE-82

**コメント** 3段仕様/耐荷重150kg

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.