

品番：EA520BJ-22

品名：900x450mm/100kg 運搬車(二段式)



販売価格	34,200円(税抜)／ 37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜)／37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 02:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1658ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	矢崎化工	型番	N-450LW
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
荷台サイズ	900×450mm	押手高さ	845mm
床高さ	215mm、740mm	車輪径	130mm(ゴム車輪)
車輪	自在×2、固定×2	重量	18.5kg
材質	ポリプロピレン	カラー	アイボリー
イレクター製フレームで、軽量で取り回しが快適な台車です。			
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。			
錆びにくく丈夫なイレクター仕様。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.