


品番：EA520BS-1

品名：900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)



販売価格	118,500円(税抜)／130,350円(税込)		
カタログ価格	118,500円(税抜)／130,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/02 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1606ページ		



仕様

メーカー	暁製作所	型番	CA-64T
荷台サイズ	900×600mm	積載均等耐荷重	500kg
押手高さ	800mm	押手パイプ径	φ25mm
床高さ	230mm	車輪径	150mm(ウレタン車)
材質	ステンレス製(SUS304) ※キャスター金具はスチール製	車輪	前輪:自在×2 後輪:固定×2
重量	27kg		
ステンレス台車(溶接仕上げ・完成品)			
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。			
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。			
ウレタン製キャスターを使用し、径が大きいので軽く静かな作業ができます。			
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力少なくしています			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

