

品番：EA520BY-42A

品名：895x595mm/300kg 運搬車(メッシュかご付)



販売価格	60,500円(税抜)／ 66,550円(税込)		
カタログ価格	60,500円(税抜)／66,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/16 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1728ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GCP-307-P
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	895×595mm	押手高さ	904mm
床高さ	215mm	車輪径	130mm(ゴム車)
車輪	自在×2、固定×2	重量	25kg
荷台材質	樹脂		
省音キャスター			
金網タイプ			
★サイドゲート付、両面が半開します。			
夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。			
錆を抑制するため食品業にも適しています。			
軽量のため、持運びも簡単。			

代替品



品番	EA520B-56
コメント	900x600mm/300kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.