

品番：EA520DB-30

品名：850x850mm タイヤ付フレコンスタンド



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/01 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1659ページ1753ページ		



仕様

メーカー	結一産業	商品名	台ゴロ-DX
積載均等耐荷重	600kg(本体)	荷台サイズ	850×850mm
全長	920mm	全高	950mm
タイヤ	・回転式ノーパンクタイヤ 2輪 (回転式はフットストッパー仕様) ・固定式ノーパンクタイヤ 2輪 (タイヤ固定用ボルト計16本使用) ・車輪径: φ200mm ・耐荷重: 1輪あたり250kg(最大)	スタンド棒	短い棒2本: ハンドル側(持ち手)に装着 長い棒2本: 前側に装着
重量	本体: 約16kg 支柱4本: 計約5kg タイヤ4輪: 計約14kg	材質	本体・支柱: スチール製 タイヤ: ノーパンク仕様天然ゴム製
色	本体・支柱: シルバー ※焼き付け塗装仕上げ		

【使い方は2Way仕様】
スタンド棒を付けてフレコンスタンドとして使用
スタンド棒を外して台車としての使用

大型ノーパンクタイヤ
後輪タイヤはストッパー付きで段差・砂利道・土などのどんな道でもラクラクです。

ハンドルは便利な折りたたみ式

落下防止荷置き用のメッシュ台

支柱は差し込み式です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.