

品番：EA520FD-12

品名：320x250mm/200kg ハンドトラック(6輪式)



販売価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
カタログ価格	70,200円(税抜) / 77,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

円形状ロール等も運搬できます

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	200kg
荷台サイズ	320×250mm	全幅	590mm
全高(mm)	1300	車輪径	φ160×40mm
重量	18kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。

湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

3輪タイプは車輪の幅が広いので、深く段差を掴みスムーズに走行できます。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

品番	EA520FD-2
----	-----------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.