

品番 : EA520FD-13

品名：300kg ドラムトラック



販売価格	74,600円(税抜)／82,060円(税込)		
カタログ価格	74,600円(税抜)／82,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/02/04 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0625ページ 1651ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

後輪が自在車輪で小回りがききます

仕様

積載均等耐荷重	300kg	積載可能ドラムサイズ	55ガロン(113L): ϕ 460×700mm ※寸法は目安です。
荷台サイズ	410×790~1190(H)mm	全高	1600mm
全幅	610mm	車輪サイズ	メインタイヤ: ϕ 260×85mm 補助タイヤ: ϕ 200×40mm
重量	21kg	材質	本体: スチール(粉体塗装仕上げ) メインタイヤ: ゴム(エアーエントリ) 補助タイヤ: TPE(熱可塑性エラストマー)

55ガロンドラム缶用

段差やパレットにドラム缶を持ち上げる際に便利

後輪が自在で小回りがききます。

後輪を浮かせると荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

後輪のTPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.