


品番：EA520FD-26

品名：320x250mm/200kg ハンドトラック



販売価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/15 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1649ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

円形状ロール等も運搬できます

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	200kg
荷台サイズ	320×250mm	全高(mm)	1150
全幅	570mm	車輪径	260mm
車輪幅	70mm	重量	11kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エア入り)		

頑丈な溶接構造

ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。

湾曲したトップハンドルにより運搬をサポートします。

空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

★タイヤ交換の注意事項

旧タイプ(車軸φ20mm)用の替えタイヤセットはEA520FD-410です。

新タイプ(車軸φ25mm)にはEA520FD-410は使用できません。
新タイプの場合はEA986CW-43(替タイヤ)とEB520FD-404A(止ネジ)をお使いください。
お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.