品番: EA520FD-4

品名:590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)



販売価格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
カタログ価 格	83,000円(税抜)/91,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 12:59現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					









12輪タイヤでより安全に運搬できます

仕様

積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	300(L)×480 (W)mm
全高	1300mm	全幅	590mm
車輪径	大: φ260x85mm、 小: φ125×32mm	重量	16kg
材質	本体:スチール、 車輪(大):ゴム(空気入り)、 車輪(小):エラストマー		

空気タイヤと5個の車輪は、階段や状態の悪い地面の運搬に便利です。

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

200mmの段差まで使用可能

代替品



品番 EA520FD-4A

コメント 変更点:タイヤシャフト直径

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.