

品番 : EA520FD-4A

品名 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)



販売価格	125,700円(税抜)／138,270円(税込)		
カタログ価格	125,700円(税抜)／138,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/04 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1649ページ		



カタログ訂正

25/01/10 ●材質 誤:スチール 正:アルミ合金 (No.55、56 1239)

12輪タイヤでより安全に運搬できます

仕様

積載均等耐荷重	200kg	荷台サイズ	300×480mm
全高(mm)	1300	全幅	590mm
車輪径	ゴム車輪(エアー入り): φ 260×85mm、 TPE(熱可塑性エラストマー)車輪: φ 125×32mm	重量	16kg
材質	本体:アルミ合金 車輪(大):ゴム(エアー入り) 車輪(小):TPE(熱可塑性エラストマー)		

アルミ製なので非常に軽量で使いやすいです。

階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

12輪タイヤでより安全に運搬できます。

200mmの段差まで使用可能

ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。

湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。

5輪タイプは車輪の幅が狭いため、ちょっとした短い段差を上る際に適しています。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.