

品番 : EA520FD-53

品名 : 510x 240mm/100kg ハンドトラック(ボンベ用)



販売価格	68,700円(税抜)／75,570円(税込)		
カタログ価格	68,700円(税抜)／75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/04 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ 1650ページ		



fepla製ハンドリフタの取扱時の注意点  
ハンドリフタは、ボンベを固定するチェーンによって、  
タイヤ側面がボンベに当たる場合がありますので注意ください。  
旧タイプ(輪径200mm)  
輪径200mmのハンドリフタで、  
ボンベ側面に当たる場合があります。  
EB520FD-404

新タイプ(輪径226mm)  
輪径226mmで、ボンベ側面に当たる場合がない  
輪面から離れて固定する仕様です。  
EB520FD-404A

ボンベ2本を積載可能なハンドトラック

#### 仕様

積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	Φ204mm×2本
荷台サイズ	510×240mm	チェーン位置の高さ	590mm
全高	1100mm	全幅	760mm
車輪径	Φ260mm	車輪幅	85mm
重量	16.8kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エアー入り)

ボンベ固定用チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.