


品番：EA520FD-56

品名：φ140mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜) / 45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1651ページ		



**etra**製トラックタイヤ交換時の注意点  
etra製トラックタイヤ交換時にトラックの構造によっては  
タイヤ取付位置が異なる場合があります。

旧タイプ(軸径φ20mm)  
軸径φ20mmのetra製トラック  
には対応していません。

新タイプ(軸径φ25mm)  
軸径φ25mmのetra製トラック  
には対応していません。

EB520FD-404  
EB520FD-404A

こちらの商品はお客様組み立て品です。

片手で運べるボンベ用ハンドトラック

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
積載可能ボンベサイズ	φ140mm	荷台サイズ	152×151mm
チェーン位置の高さ	594mm	全高(mm)	1240
全幅	420mm	車輪径	φ250mm
車輪幅	60mm	重量	11.1kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

安全チェーン付。

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

