

品番 : EA520FD-57

品名 : $\phi 230\text{mm}$ ボンベ用ハンドトラック



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ 1651ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
積載可能ボンベサイズ	$\phi 204\text{~}229\text{mm}$	荷台サイズ	245×243mm
チェーン位置の高さ	599mm	全高(mm)	1240
全幅	500mm	車輪径	$\phi 250\text{mm}$
車輪幅	60mm	重量	11kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.