

品番：EA520FD-58

品名：φ300mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1651ページ		



#### 仕様

積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	φ300mm
荷台サイズ	313×316mm	チェーン位置の高さ	367mm
全高(mm)	1240	全幅	530mm
車輪径	φ250mm	車輪幅	60mm
重量	14kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

#### 代替品

	<p>品番 EA520FD-59</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい</p>
---	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.