品番: EA520FD-59

品名: φ318mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	48,900円 (税抜)/ 53,790円(税込)				
カタログ価 格	48,900円(税抜)/53,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 09:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0072ページ1698ページ				















仕様

積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	φ318mm		
荷台サイズ	335×333mm	チェーン位置の高さ	599mm		
全高(mm)	1240	全幅	550mm		
車輪径	φ 250mm	車輪幅	60mm		
重量	14.5kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.