

品番：EA520FD-59

品名：φ318mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	49,900円(税抜) / 54,890円(税込)		
カタログ価格	49,900円(税抜) / 54,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1651ページ		



仕様

積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	φ318mm
荷台サイズ	335×333mm	チェーン位置の高さ	599mm
全高(mm)	1240	全幅	550mm
車輪径	φ250mm	車輪幅	60mm
重量	14.5kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム
安全チェーン付			
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様			
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.