

品番：EA520HB-2

品名：375x190mm/135kg ハンドトラック兼用カート



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/11/11 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1715ページ		



ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります

仕様

全幅	400mm	車輪径	200mm・75mm
重量	7.7kg	材質	フレーム:ナイロン ハンドル/荷台:スチール 車輪:ゴム
積載均等耐荷重	ハンドトラック:135kg ハンドカート:181kg	荷台サイズ	ハンドトラック:180×370mm ハンドカート:305×770
全高(mm)	ハンドトラック:1020mm~1460mm ハンドカート:850mm	ハンドル(3段階調整可能)	高さ:1020mm、1180mm、1460mm 穴ピッチ:1020mmから1180mmまで(約160mm) 1180mmから1460mmまで(約280mm)

コンパクト形状

段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載

ハンドルのポジション変更可能で2通りの使用方法が可能

2輪から4輪へ切替可能

縦型ポジション字に高さ(長さ)調整ができるようにハンドルに穴が3ヶ所あります。

サイズ(W×D×H)mm	400×400×1020~1460		
--------------	-------------------	--	--

ナイロンフレームで軽量です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.