

品番：EA520WB-20

品名：480x1060mm/113kg ハンドトラック(ボンベ用)



販売価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
カタログ価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1650ページ		



真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります

仕様

積載均等荷重	113kg	荷台サイズ	184×228mm
全高	1060mm	全幅	482mm
奥行	445mm	車輪径	(前輪)Φ203mm (後輪)Φ76mm
重量	18kg	材質	本体:スチール、車輪:ゴム
ボンベ用			
安全チェーン付き			
保管モード、4輪モード、2輪モードの3タイプ			
前輪固定キャスター			
後輪自在キャスター			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.