


品番：EA520X-11

品名：520x1010mm/300kg テーブルリフト



販売価格	151,000円(税抜)／166,100円(税込)		
カタログ価格	151,000円(税抜)／166,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1720ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナンシン	型番	BS30D
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	車輪径	150mm(ゴム車)
ハンドル高	1130mm	耐荷重	300kg
重量	150kg	サイズ(mm)	B:520、C:1260、 H1:435～1585、 W1:1010、W2:520
踏込数	55回	車輪	前輪:固定 後輪:自在(ストッパー付)

重量物の積み込み・積み降しに最適

ハンドルの後に付いているレバーはテーブルを降下させるのに使用します。自転車のブレーキのようにレバーを握り、握っている間だけ、テーブルが緩やかに降下します。

