

品番：EA520X-2

品名：500x 830mm/250kg テーブルリフト



販売価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
カタログ価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1672ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	BS25
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。	耐荷重	250kg
車輪径	130mm(ゴム車)	車輪	前輪:固定 後輪:自在(ストッパー付)
テーブルサイズ	500×830mm	サイズ(外寸)	500×1010mm
ハンドル高	1100mm	テーブル高	315~910mm
踏込数	25回	本体材質	スチール
重量	78kg		

重量物の積み込み・積み降ろしに最適

テーブルは足踏み操作で上昇、レバー操作で下降します。  
(ハンドルの後に付いているレバーは自転車のブレーキのように握り、握っている間だけテーブルが緩やかに降下します。)

油圧式

【オイル補充方法(ご使用しているとオイルが染み出てきます)】

①テーブルを最高位に上げて、機械式のロックを行ってください。

(機械式のロック方法はセーフティピン(1本)を1度抜いて、180°反転させて穴に戻してください。)

②オイル注入口からオイルを補充して下さい。

③機械式のロックを外してテーブルを最低位にしてください。

(この時、オイルタンクの吸気口からオイルが出る事があります。許容量以上のオイルが補充された為に調整で出たものです、トラブルではありません。)

④機能確認としてテーブルを最高位、最低位に往復させます。

操作性に問題ない事を確認したら、オイルの補充は終了です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.