品番: EA520XA-41A

品名: 400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式)



販売価格	<b>88,400円</b> (税抜)/97,240円(税込)				
カタログ価 格	88,400円(税抜)/97,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/26 15:22現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1721ページ				



低床式で狭いスペースにも使用可能

## 仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	GLH-100-80L
耐荷重	100kg	荷台サイズ(mm)	400×720
揚高(mm)	80~635	ストローク(mm)	555
押手高さ	880mm	全長	1030mm
車輪径(前輪·後輪)	75·100mm	車輪	前輪:ゴム車 後輪:ゴム車
重量	35kg	ペダル回数	20回
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹 脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

低床式で狭いスペースにも使用可能。

移動も自在なキャスター付でアイディア次第で用途はどんどん広がります。

レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。

油圧シリンダー

ブレーキ付キャスター

フットペダル式	
過負荷防止装置付	
急降下防止バルブ	

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.